


FM-система (радиокласс)

Вид нарушения здоровья: Нарушение слуха
Тип оборудования: FM-система (радиокласс)
Назначение: Обеспечивает передачу четкой и разборчивой речи на слуховые аппараты и кохлеарные импланты людей с нарушенной функцией слуха.
Категория: Техническое средство обучения, техническое средство реабилитации
Наименование: FM-передатчик Oticon AMIGO T31 Fm-Передатчик Oction Amigo T5 Приёмник AMIGO ARC Радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-PCM"

Фото:



FM-передатчик
Oticon AMIGO T31



Радиокласс
(радиомикрофон)
"Сонет-PCM"



Приёмник AMIGO
ARC
(для FM-
передатчика
AMIGO)

Условия использования: Мобильное
Варианты использования: В лекционной аудитории, в аудитории для практических занятий, для индивидуальной работы с преподавателем
Аппаратное обеспечение для работы: Микрофон (поставляется в комплекте);

Для FM-передатчика T31 требуется USB-кабель (поставляется в комплекте);

Приемник - 1-15 шт.

Индукционная петля - 1-15 шт.

Заушный индуктор - 1-15 шт.

Наушники - 1-15 шт.

Отвертка для переключения каналов

Зарядное устройство

Программное обеспечение для работы:

Не требуется

Необходимые расходные материалы

Не требуется

Технические характеристики

Характеристики FM-передатчика:

Тип гнезда подключения микрофона - JACK 2,5мм

Тип гнезда подключения аудио аппаратуры - JACK 3,5мм

Количество рабочих радиоканалов - 1-15

Емкость встроенного аккумулятора - 750мАч

Время непрерывной работы - до 8 часов

Время полной зарядки передатчика - 3 часа

Радиус действия устройства - до 30 метров

Характеристики FM-приемника:

Тип гнезда подключения заушного индуктора и индукционной петли - JACK 3,5мм

Количество рабочих радиоканалов - 1-15

Емкость встроенного аккумулятора - 750мАч

Время непрерывной работы - до 8 часов

Время полной зарядки передатчика - 3 часа

Радиус действия устройства - до 30 метров

Характеристики заушного индуктора:

Возможность использования при бинауральном протезировании

Цветовая маркировка канала

Разъем для подключения к источнику аудио-сигнала - JACK 3,5мм

Длина соединительного кабеля - 1120мм

Производится в России:

Да

РУМЦ, располагающие данным оборудованием

РУМЦ Южного федерального университета: FM-передатчик

Oticon AMIGO T31; Fm-Передатчик Oction Amigo T5, Приёмник

AMIGO ARC

РУМЦ Вятского государственного университета: FM-система Сонет-PCM PM-1-1, FM-система Сонет-PCM PM-3-1

РУМЦ Государственного университета управления: FM-передатчик AMIGO T31, FM-приемник ARC с индукционной петлей, FM-приемник ARC с индукционной петлей

РУМЦ Московского государственного психолого-педагогического университета: FM-передатчики производства OTICON серии Amigo, FM-приемники производства OTICON серии Amigo

РУМЦ Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана: FM-приемник Arc с индукционной петлей, Передатчик AMIGO T30, Передатчик AMIGO T31

РУМЦ Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина: Радиокласс (радиомикрофон) "Сонет - PCM" PM-4-1

РУМЦ Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена: FM-система (радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-PCM" PM - 3-1 (заушный индуктор и индукционная петля)

РУМЦ Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма: FM-приёмник ARC с индукционной петлей, FM-передатчик AMIGO T31, Радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-PCM" PM- 1-1 (заушный индуктор и индукционная петля), Радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-PCM" PM- 2-1 (заушный индуктор и индукционная петля)

РУМЦ Северо-Кавказского федерального университета: Радиокласс "Сонет-PCM" PM-11-1

РУМЦ Тихоокеанского государственного университета: Радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-PCM" PM-11-1 (заушный индуктор)

РУМЦ Тюменского государственного университета: Радиокласс "Сонет" 5-1

РУМЦ Челябинского государственного университета: Радиокласс «Сонет-PCM» 1-1, Радиокласс «Сонет-PCM» 2-1

РУМЦ СЗФО Череповецкого государственного университета: Радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-PCM" PM- 5-1 (заушный индуктор и индукционная петля)